

Ficha Técnica

Dimensiones	1,73m x 0,50m x 0,62m (h x w x d);
Peso	89 kg
Performance¹	Max 8 l/min
Conexiones de Instalación (entrada, drenado)	1" manguera de conexión Altura Máxima de succión: 3mts
Tecnología	0,05 mm malla de filtro Membrana de ultrafiltración Cartucho de carbón activado
Limpieza	Retrolavado a alta presión Limpieza periodica de cloro
Retención biológica	Virus > 99.99% (log 4) ² Eliminación de quistes > 99.9999% (log 6) ³ > 99.9999% (log 6)
Reducción Química	El cartucho de carbón activado reduce los residuos químicos incluyendo pesticidas, compuestos disruptores endocrinos, residuos médicos y algunos metales pesados
Normas aprobadas	NSF 61 / KIWA
Almacenamiento y manejo	La P5 debe de resguardarse en un lugar seco y protegido de congelamiento. Después del primer uso la P5 debe de usarse regularmente (al menos una vez a la semana). Si se va a guardar por tiempo prolongado después de usado se debe tener un tratamiento especial.
Condiciones de operación	Temperatura ambiente min +1°C, max +45°C Temperatura de agua de alimentación min +1 C, max +40°C
Cartucho de carbón activado	20" bloque de carbón, flujo mínimo 450 L/h

¹ Los caudales y la capacidad dependen de las condiciones del agua entrante

² Probado por KIWA water research usando bacteriófagos MS2

³ Probado por KIWA water research usando esporas de bacilo

1. Manguera de entrada
2. Desague (Outlet)
3. Bomba de alimentación
4. Filtro de carbón activado
5. 0,05 mm Filtro de malla
6. Bomba de retrolavado
7. Membrana de Ultrafiltración
8. Valvula de presión
9. Dispensador de desinfectantes
10. Manibela de la bomba
11. Indicador de presión (manometro)
12. Grifo
13. Flujometro (m³)

